



## Mandrin porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 50 A = 100, Ø mandrin d1: 40mm



### Données de commande

N° commande	303045 40
GTIN	4250122616344
Classe d'article	36E

### Description

**Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.  
Toutes les queues brunies.

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

### Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Clé spéciale adaptée 309840	40
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40
Ø mandrin d <sub>1</sub>	40 mm
Ø ext. D	88 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	40 mm
Support	BT 50 A = 100
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

## Accessoires

Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm	309860 40
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40