

Garant**Conduits d'arrosage HSK, Pour HSK: 63****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309880 63 |
| GTIN | 4045197273932 |
| Classe d'article | 39Z |

Description**Exécution:**

Joint torique spécial jusqu'à 120 bars, variation angulaire de $\pm 1^\circ$, poli, avec 2 bagues d'étanchéité.

Joint Viton® résistants aux lubrifiants.

- **Surface polie finement, trempée et brunie.**
- **Deux rayons de transition polis.**
- **Mobilité totale grâce à deux joints toriques.**
- **Manchon fileté traité avec flancs de filet laminés à forte densité.**

Description:

Conduit d'arrosage HSK – petite pièce, grands effets! Avec jusqu'à un millier de changements d'outils par jour, il est important d'assurer une interface propre et surtout sûre entre le conduit d'arrosage et le joint de la broche de la machine.

Adapté(s) pour:

Porte-outils HSK.

Description technique

| | |
|-------------------|---------|
| Pour porte-outils | HSK 63 |
| Ø D | 12 mm |
| Filetage M | M18x1 |
| Longueur totale L | 36,5 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Pression maximale | 120 bar |
| Variation angulaire | ±1 degré |
| Traitement de surface | polie |
| Type de produit | Conduit d'arrosage |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Clé pour conduit d'arrosage HSK Pour HSK 63 | 309890 63 |
|---|-----------|