

**Garant****CNMG 09T308, Nuance: HB7120-1**

## Données de commande

N° commande	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 09T308 HB7120-1 Nuance: HB7120-1  
Brise-copeaux: Carbure  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

## Description technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min

Brise-copeaux	Carbure
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage