

**Garant**
**CNMG 09T304, Nuance: HB7120-1**


## Données de commande

N° commande	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 09T304 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 290 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7120-1
Application principale	M
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 290 m/min
Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,4 mm

Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage