

Garant**CNMG 120404, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120404 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
Brise-copeaux: Carbure
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Nuance	HB7120-1
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	Carbure

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage