

**Garant**
**CNMG 120404, Nuance: HB7120-1**


### Données de commande

N° commande	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Classe d'article	21G

### Description

CNMG 120404 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 290 m/min

### Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 290 m/min
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7120-1
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	VS

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage