

Garant**DNMG 110404, Nuance: HB7120-1****Données de commande**

N° commande	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110404 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min**Description technique**

Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	VS
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Condition de coupe	Continue

Nuance	HB7120-1
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage