

Garant**CNMG 120412, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120412 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Brise-copeaux	Carbure
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min

Application principale	M
Nuance	HB7120-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage