

Garant**DNMG 110408, Nuance: HB7120-1****Données de commande**

N° commande	250654 HB7120-1
GTIN	4045197819741
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min**Description technique**

Application principale	M
Nuance	HB7120-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	VS

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage