

Garant
CNMG 120416, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250162 HB7120-1
GTIN	4045197819642
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120416 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
 Brise-copeaux: Carbure
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Application principale	M
Nuance	HB7120-1
Rayon d'angle	1,6 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Brise-copeaux	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120416
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage