


Garant**SNMG 120404, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 251222 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819949 |
| Classe d'article | 21G |

Description

SNMG 120404 HB7120-1 Rayon d'angle: 0,4 mm
Nuance: HB7120-1
Brise-copeaux: VM
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

| | |
|------------------------|-----------------|
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 4 mm |
| Nuance | HB7120-1 |
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/tr |
| Application principale | M |
| Condition de coupe | Continue |
| Brise-copeaux | VM |

| | |
|---|-------------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 260 m/min |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | SNMG 120404 |
| Nombre de changements/dents | 8 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |