

**Garant**
**CNMG 120412, Nuance: HB7120-1**


### Données de commande

N° commande	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Classe d'article	21G

### Description

CNMG 120412 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

### Description technique

Brise-copeaux	VG
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Application principale	M
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm

Nuance	HB7120-1
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage