

**Garant****CNMG 160608, Nuance: HB7120-1**

## Données de commande

N° commande	250334 HB7120-1
GTIN	4045197819680
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 160608 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7120-1
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	VG

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage