

**Garant****DNMG 110408, Nuance: HB7120-1****Données de commande**

N° commande	250754 HB7120-1
GTIN	4045197819789
Classe d'article	21G

**Description**

DNMG 110408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Nuance	HB7120-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min
Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage