


Garant
KNUX 160405R, Nuance: HB7120-1

Données de commande

N° commande	251070 HB7120-1
GTIN	4045197819888
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160405R HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VG

Brise-copeaux: 3,2 mm

 Prof. coupe a_p : 1 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Brise-copeaux	3,2 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Brise-copeaux	VG
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,5 mm
Prof. coupe a_p	1 - 6 mm
Nuance	HB7120-1
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405R
Type de produit	Plaquette pour tournage