

Garant
CNMG 160612, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160612 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Nuance	HB7120-1

Brise-copeaux	VG
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage