

3M**Rubans adhésifs en PVC, Couleur: BLUE****Données de commande**

N° commande	083636 BLUE
GTIN	4046719255672
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le ruban adhésif **3M™ 764i** peut être utilisé pour les applications non critiques, par ex. marquages de couleur et emballages. Il est résistant à la corrosion, à l'abrasion et à l'humidité, flexible, souple et facile à appliquer.

Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l'entretien des bâtiments et pour l'amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l'abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Épaisseur	0,125 mm
Référence fabricant	764i
Longueur	33 m

Largeur	50 mm
Couleur	bleu
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Extensibilité	180 %
Type de ruban adhésif	une face
Température de stockage	20 - 23 °C
Support présent	non
Matériau support	Film PVC
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
résiste à des températures jusqu'à	29 °C
Particularité	souple
Particularité	résistant à la corrosion
Particularité	résistant à l'humidité
Particularité	résistant à l'abrasion
Résistance à la traction	2,28 N/mm
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,21 N/mm
Utilisation	Obturer
Utilisation	Marquer
Utilisation	Attacher
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Type de produit	Ruban adhésif