

**Garant**
**DNMG 110404, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	250652 HB7140-1
GTIN	4045197820426
Classe d'article	21G

### Description

DNMG 110404 HB7140-1 Nuance: HB7140-1  
 Brise-copeaux: VS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

### Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,4 mm

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage