

**Garant****CNMG 120412, Nuance: HB7140-1**

## Données de commande

N° commande	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 120412 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

## Description technique

Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7140-1
Brise-copeaux	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage