

Garant
SNMG 120412, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120412 HB7140-1 Rayon d'angle: 1,2 mm
 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: VM
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VM
Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120412
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage