

Garant**WNMG 060404, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Classe d'article	21G

Description

WNMG 060404 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-1

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage