

Garant
WNMG 080412, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	252210 HB7140-1
GTIN	4045197820907
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080412 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 180 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1,2 mm
Brise-copeaux	VG
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 180 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Nuance	HB7140-1

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080412
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage