


Garant
WNMG 060408, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	252064 HB7140-1
GTIN	4045197820853
Classe d'article	21G

Description

WN.G 060408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

 Avance f : 0,1 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm

Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage