


Garant
KNUX 160405R, Nuance: HB7140-1

Données de commande

N° commande	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160405R HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Rayon d'angle	0,5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	2,2 mm
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nuance	HB7140-1
Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405R
Type de produit	Plaquette pour tournage