

Garant**WNMG 060408, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Classe d'article	21G

Description

WNMG 060408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	M
Nuance	HB7120-1

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage