

Garant
DNMG 110408, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7140-1
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage