

Garant**CNMG 120416, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120416 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Application principale	M
Rayon d'angle	1,6 mm

Brise-copeaux	Carbure
Nuance	HB7140-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120416
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage