

Garant
DNMG 150608, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250660 HB7140-1
GTIN	4045197820457
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150608 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: VS
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Nuance	HB7140-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Brise-copeaux	VS

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage