

**Garant****VNMG 160404, Nuance: HB7140-1**

## Données de commande

N° commande	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Classe d'article	21G

## Description

VNMG 160404 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7140-1
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage