


Garant**SNMG 120408, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120408 HB7140-1 Rayon d'angle: 0,8 mm
Nuance: HB7140-1
Brise-copeaux: VG
Prof. coupe a_p : 1,5 - 9 mm
Avance f : 0,25 - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 210 m/min

Description technique

Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 210 m/min
Brise-copeaux	VG
Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Prof. coupe a_p	1,5 - 9 mm
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage