


Garant
CNMG 120404, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120404 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Brise-copeaux	VS

Nuance	HB7140-1
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage