

**Garant**
**CNMG 120408, Nuance: HB7140-1**


### Données de commande

N° commande	250060 HB7140-1
GTIN	4045197818676
Classe d'article	21G

### Description

CNMG 120408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1  
 Brise-copeaux: VS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

### Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M

Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage