


Garant**SNMG 120408, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120408 HB7140-1 Rayon d'angle: 0,8 mm
Nuance: HB7140-1
Brise-copeaux: VS
Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7140-1
Brise-copeaux	VS
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage