

Garant**WNMG 080408, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Classe d'article	21G

Description

WN.G 080408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Brise-copeaux	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr

Nuance	HB7140-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage