

**Garant****WNMG 080408, Nuance: HB7140-1**

## Données de commande

N° commande	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Classe d'article	21G

## Description

WNMG 080408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 260 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7140-1
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 260 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	VS

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage