

Garant**TNMG 160408, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 251434 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820730 |
| Classe d'article | 21G |

Description

TNMG 160408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/tr |
| Application principale | M |
| Nuance | HB7140-1 |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 260 m/min |
| Prof. coupe a_p | 0,3 - 2 mm |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux | VS |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | TNMG 160408 |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |