

Garant**TNMG 160404, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 251542 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820051 |
| Classe d'article | 21G |

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Nuance | HB7120-1 |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Condition de coupe | Continue |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 260 m/min |
| Application principale | M |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Avance f | 0,2 - 0,5 mm/tr |
| Brise-copeaux | VM |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | TNMG 160404 |
| Nombre de changements/dents | 6 |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |