


**Garant**
**SNMG 150612, Nuance: HB7120-1**


### Données de commande

N° commande	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Classe d'article	21G

### Description

SNMG 150612 HB7120-1 Rayon d'angle: 1,2 mm  
 Nuance: HB7120-1  
 Brise-copeaux: VG  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

### Description technique

Prof. coupe $a_p$	1,5 - 9 mm
Nuance	HB7120-1
Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Avance $f$	0,25 - 0,8 mm/tr
Brise-copeaux	VG

Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150612
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage