

**Garant****DNMG 150608, Nuance: HB7140-1**

## Données de commande

N° commande	250762 HB7140-1
GTIN	4045197820518
Classe d'article	21G

## Description

DN.G 150608 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Brise-copeaux	VM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7140-1
Application principale	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage