

Garant
SNMG 120408, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	251224 HB7140-1
GTIN	4045197820648
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120408 HB7140-1 Rayon d'angle: 0,8 mm
 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: VM
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Brise-copeaux	VM
Application principale	M

Nuance	HB7140-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage