

Garant**VNMG 160404, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 251802 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820785 |
| Classe d'article | 21G |

Description

VN. G 160404 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 230 m/min |
| Avance f | 0,1 - 0,5 mm/tr |
| Brise-copeaux | VM |
| Application principale | M |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Nuance | HB7140-1 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | VNMG 160404 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |