

**Garant****CNMG 160612, Nuance: HB7140-1**

## Données de commande

N° commande	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 160612 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 210 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Nuance	HB7140-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 210 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M

Brise-copeaux	VG
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage