

**Garant****WNMG 060408, Nuance: HB7120-1**

## Données de commande

N° commande	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Classe d'article	21G

## Description

WN.G 060408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1  
Brise-copeaux: VM  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

## Description technique

Avance $f$	0,1 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	VM
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Nuance	HB7120-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min
Application principale	M

Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage