

Garant**VNMG 160408, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	251804 HB7140-1
GTIN	4045197820792
Classe d'article	21G

Description

VN. G 160408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
Brise-copeaux: VM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Nuance	HB7140-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage