

Garant
CNMM 120408, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Classe d'article	21G

Description

CNMM 120408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: VR
 Prof. coupe a_p : 2 - 8 mm
 Avance f: 0,2 - 0,8 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 180 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	2 - 8 mm
Avance f	0,2 - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 180 m/min
Brise-copeaux	VR
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	HB7140-1
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage