


Garant**WNMG 080412, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080412 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Brise-copeaux	VG
Nuance	HB7120-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Application principale	M

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080412
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage