

Garant
CNMM 160612, Nuance: HB7140-1


Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 250458 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820419 |
| Classe d'article | 21G |

Description

CNMM 160612 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: VR
 Prof. coupe a_p : 2 - 8 mm
 Avance f: 0,2 - 0,8 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 180 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Avance f | 0,2 - 0,8 mm/tr |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux | VR |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 40 - 180 m/min |
| Nuance | HB7140-1 |
| Application principale | M |
| Rayon d'angle | 1,2 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Prof. coupe a_p | 2 - 8 mm |
| Classement finition/ébauche | Ebauche |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | CNMM 160612 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |