



## Corps de base d'entraîneurs frontaux à serrer dans le mandrin de tour



### Données de commande

N° commande	327540
GTIN	4019208019895
Classe d'article	35R

### Description

#### Exécution:

- Angle de pointe 60°, circonférence d'entraînement -Ø 8 – 80 mm.
- Un jeu de ressorts à disques précontraints, à réglage axial, compense les différentes profondeurs de centre.
- Le réaffûtage de la pointe ne pose pas de problème.
- Sans pointe de centrage, sans disque d'entraînement.
- Tous les disques d'entraînement 327600 – 327650 et les pointes de centrage 327660 sont adaptés au corps de base réf. 3 – 6.
- Adaptés à la rotation gauche et droite.

#### Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

#### Remarque(s):

Pièce correspondant à 321750 et 321770.

Ø queue: 25 mm

Longueur queue de serrage: 45 mm

Ø carter de serrage: 85 mm

Poids: 2,3 kg

### Description technique

Longueur queue de serrage	45 mm
Poids	2,3 kg

Ø queue	25 mm
Ø carter de serrage	85 mm
Type de produit	Entraîneurs frontaux