



Jeu d'entraînement frontal en coffret bois à droite, Cône morse: 3



Données de commande

N° commande	327450 3
GTIN	4019208021164
Classe d'article	35R

Description

Exécution:

- **Angle de pointe 60°, circonférence d'entraînement 8 – 80 mm.**
- **Un jeu de ressorts à disques précontraints, à réglage axial, compense les différentes profondeurs de centre.**
- **Le réaffûtage de la pointe ne pose pas de problème.**

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Livraison:

1 corps de base 327520 (pour rotation gauche et droite).

1 pointe de centrage 327660, Ø 6 mm, pour disque d'entraînement réf. 13 – 24.

1 pointe de centrage 327660, Ø 12 mm, pour disque d'entraînement réf. 21 – 40.

4 disques d'entraînement pour capacité Ø 13 – 100 mm (327600 et 327610: réf. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; 327640 et 327650: réf. 51 – 100).

Avec coffret en bois comprenant un emplacement pour 6 autres disques d'entraînement et 3 pointes de centrage (à compléter avec capacité Ø 9 – 160 mm).

Remarque(s):

Pièce correspondant à 321750 et 321770.

Ø capacité: 13 - 100 mm

Ø pointes de centrage: 6 / 12 mm

Poids: 3,9 kg

Description technique

Ø pointes de centrage	6 / 12 mm
Cône morse	3
Poids	3,9 kg
Ø capacité	13 - 100 mm
Type de produit	Entraîneurs frontaux