



Mandrin de perçage Type A, BT 40, Plage de serrage: 0,3-8mm



Données de commande

N° commande	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Classe d'article	33W

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.

Livraison:

Avec **clé de serrage**.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	78 mm
Plage de serrage	0,3 - 8 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW 4
Ø ext. D	36 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 30 µm
Type de produit	Mandrins de perçage

Accessoires

Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 4 mm	627481 4
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40